

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo KNUX, HB7020, Velikost/št. kosov: 160410L/50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2541 160410L/50
GTIN	4067263094623
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,65 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 250 mm/min
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
število kosov	50
Vsebina	251038 HB7020
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

KNUX 160410L Zvrst HB7020	251038 HB7020
---------------------------	---------------