


**Garant****Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SNMG, HB7130-2, Velikost/  
št. kosov: 120408/30****Podatki za naročanje**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | GG2584 120408/30 |
| GTIN                  | 4067263094654    |
| Razred artikla        | GGN              |

**Tehnični opis**

|   |   |
|---|---|
| Podajanje f                             | 0,2 - 0,4 mm/v                          |
| število kosov                           | 30                                      |
| Globina reza $a_p$                      | 0,55 - 4,25 mm                          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 90 - 170 mm/min                         |
| Vsebina                                 | 251224 HB7130-2                         |
| Zvrst                                   | HB7130-2                                |
| Lomilec odrezkov                        | VM                                      |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

## Pribor

SNMG 120408 Zvrst HB7130-2

251224 HB7130-2