


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB725, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ maks}} = 3,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	UNI
Debelina ploščice E	4,76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEKT 1204 AFTN
Zvrst	HB725
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

Podatkovni list

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno	450 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	45 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	170 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		