

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCMT, HB7020, Velikost/št. kosov: 11T304/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2624 11T304/50
GTIN	4067263095460
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,25 - 2,75 mm
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Vsebina	260462 HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
število kosov	50
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

DC.T 11T304 Zvrst HB7020

260462 HB7020