

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCMT, HB7020, Velikost/št. kosov: 11T304/30**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2624 11T304/30
GTIN	4067263095453
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
Vsebina	260462 HB7020
Globina reza a_p	0,25 - 2,75 mm
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

DC.T 11T304 Zvrst HB7020

260462 HB7020