

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCMT, HB7020, Velikost/št. kosov: 11T302/50****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | GG2624 11T302/50 |
| GTIN | 4067263095446 |
| Razred artikla | GGN |

Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Vsebina | 260458 HB7020 |
| Podajanje f | 0,1 - 0,25 mm/v |
| Globina reza a_p | 0,15 - 2,75 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 130 - 280 mm/min |
| število kosov | 50 |
| Zvrst | HB7020 |
| Lomilec odrezkov | SM |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

Pribor

DC.T 11T302 Zvrst HB7020

260458 HB7020