

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCMT, HB7020, Velikost/št. kosov: 09T308/30**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2628 09T308/30
GTIN	4067263095590
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
število kosov	30
Vsebina	260763 HB7020
Globina reza a_p	0,55 - 3,25 mm
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SCMT 09T308 Zvrst HB7020

260763 HB7020