

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCMT, HB7020, Velikost/št. kosov: 120408/30**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2628 120408/30
GTIN	4067263095637
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
Vsebina	260766 HB7020
Globina reza a_p	0,55 - 4,25 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SC.T 120408 Zvrst HB7020

260766 HB7020