

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCMT, HB7020, Velikost/št. kosov: 160408/50

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2640 160408/50
GTIN	4067263096023
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,55 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Vsebina	261459 HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
število kosov	50
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VC.T 160408 Zvrst HB7020

261459 HB7020