

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCMT, HBT130, Velikost/št. kosov: 11T304/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2651 11T304/50
GTIN	4067263096580
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,25 - 2,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 135 mm/min
Vsebina	260507 HBT130
število kosov	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T304
Zvrst	HBT130
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

DCMT 11T304 Zvrst HBT130

260507 HBT130