

**HOLEX**

**Ploščica za odrezovanje nevtralna, HBX25, Širina vboda w (mm)/št. kosov:  
2,2/50**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2715 2,2/50
GTIN	4067263096719
Razred artikla	GGN

## Opis

### Primerno za:

List za zarezovanje št. 273000.

## Tehnični opis

Podajanje f	0,07 mm/v
Vsebina	273010 2,2
število kosov	50
Radij rezila R	0,2 mm
Toleranca širine zareze w	±0,1 mm
Zvrst	HBX25
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	M
GG(G)	primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Zarezovalna ploščicanevtralna Širina zareze w 2,2 mm

273010 2,2