

HOLEX**Ploščica za odrezovanje nevtralna, HBX25, Širina vboda w (mm)/št. kosov:
2,2/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2715 2,2/30
GTIN	4067263096702
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**

List za zarezovanje št. 273000.

Tehnični opis

Radij rezila R	0,2 mm
število kosov	30
Vsebina	273010 2,2
Toleranca širine zareze w	±0,1 mm
Podajanje f	0,07 mm/v
Zvrst	HBX25
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
GG(G)	primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Zarezovalna ploščicanevtralna Širina zareze w 2,2 mm

273010 2,2