

**HOLEX****Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno struženje nevtralna, HBG25,  
Širina vboda š (mm)/št. kosov: 3/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2720 3/30
GTIN	4067263096740
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Orodja za zarezovanje št. 278005; 278015–278056.

**Tehnični opis**

Radij rezila R	0,3 mm
število kosov	30
Toleranca širine zareze w	±0,04 mm
Vsebina	278029 3
Podajanje f	0,07 - 0,2 mm/v
Zvrst	HBG25
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		

## Pribor

Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno  
struženje nevtralna Širina zareze w 3 mm

278029 3