



Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno struženje nevtralna, HBG25, Širina vboda š (mm)/št. kosov: 4/30



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2720 4/30
GTIN	4067263096764
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Orodja za zarezovanje št. 278005; 278015–278056.

Tehnični opis

število kosov	30
Vsebina	278029 4
Radij rezila R	0,3 mm
Podajanje f	0,1 - 0,26 mm/v
Toleranca širine zareze w	±0,04 mm
Zvrst	HBG25
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno
struženje nevtralna Širina zareze w 4 mm

278029 4