

**Garant**

**Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HB7020, Širina vboda š (mm)/št. kosov:  
2/30**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2734 2/30
GTIN	4067263097143
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Vsebina	273700 2
število kosov	30
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Radij rezila R	0,2 mm
Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Ploščica za odrezovanje/zarezovanje Širina zareze w 2 mm	273700 2
--	----------