

**Garant****Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 120402/50**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2668 120402/50
GTIN	4067263097549
Razred artikla	GGN

## Tehnični opis

Vsebina	260156 HU7310
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	50
Globina reza $a_p$	0,15 - 4,25 mm
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

CCGT 120402 Zvrst HU7310

260156 HU7310