

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 09T308/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2671 09T308/50
GTIN	4067263097785
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	250 - 600 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,55 - 3,25 mm
Vsebina	260152 HB7310
število kosov	50
Zvrst	HB7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CC.T 09T308 Zvrst HB7310

260152 HB7310