

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 120408/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2668 120408/50
GTIN	4067263097587
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260160 HU7310
Globina reza a_p	0,55 - 4,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CC.T 120408 Zvrst HU7310

260160 HU7310