

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 060202/50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2668 060202/50
GTIN	4067263097341
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
število kosov	50
Vsebina	260140 HU7310
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,15 - 2 mm
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CC.T 060202 Zvrst HU7310

260140 HU7310