

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 09T302/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2671 09T302/50
GTIN	4067263097747
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	250 - 600 mm/min
Vsebina	260148 HB7310
Globina reza a_p	0,15 - 3,25 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CC.T 09T302 Zvrst HB7310

260148 HB7310