

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 120402/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2668 120402/30
GTIN	4067263097532
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,15 - 4,25 mm
Vsebina	260156 HU7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
število kosov	30
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CCGT 120402 Zvrst HU7310

260156 HU7310