

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 060204/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2668 060204/50
GTIN	4067263097365
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260142 HU7310
število kosov	50
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,25 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CC.T 060204 Zvrst HU7310

260142 HU7310