

**Garant**

**Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HB7020, Širina vboda š (mm)/št. kosov:  
3/30**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2736 3/30
GTIN	4067263097402
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Lomilec odrezkov za majhne  $\emptyset$  in zmanjšanje rezalne sile.

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,07 - 0,2 mm/v
Radij rezila R	0,2 mm
število kosov	30
Toleranca širine zareze w	$\pm 0,03$ mm
Vsebina	273701 3
Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Ploščica za odrezovanje/zarezovanje Širina zareze w 3 mm

273701 3