

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 120404/50**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | GG2668 120404/50 |
| GTIN | 4067263097563 |
| Razred artikla | GGN |

Tehnični opis

| | |
|---|---|
| število kosov | 50 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 350 - 600 mm/min |
| Globina reza a_p | 0,25 - 4,25 mm |
| Vsebina | 260158 HU7310 |
| Podajanje f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Zvrst | HU 7310 |
| Lomilec odrezkov | AM |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

Pribor

CC.T 120404 Zvrst HU7310

260158 HU7310