

Garant

Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, HB7020, Širina vboda š (mm)/št. kosov: 3/50

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2746 3/50
GTIN	4067263097914
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,18 mm/v
Vsebina	273735 3
Globina reza a _p	0,5 - 1,2 mm
Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij Širina zareze w
3 mm

273735 3