

HEDI

Energetski obesni razdelilnik, Tip: 250AIR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

Kompakten obesni energetski razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim z gumo, za prostorsko varčno in urejeno razdelitev napajalne napetosti oz. stisnjenega zraka.

- **Preprosta kabelska uvodnica z natezno razbremenitvijo.**
- **Uho za obešanje in masiven kavelj za orodje.**
- **Zaščita pred brizgajočo vodo IPX4.**

2x1/4-colska priključka za cev za stisnjen zrak, dolžina cevi za stisnjeni zrak 2,5 m.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Napotek:

Energetski obesni razdelilniki s priključkom za Ethernet po ponudbi.

Tehnični opis

Širina	227 mm
--------	--------

Globina	212 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Število vtičnic 400 V/16 A	1
Tip	250AIR
Nazivna moč	9,5 kW
Višina	305 mm
Število vtičnic 250 V	6
Število priključkov za stisnjeni zrak	2
Vrsta IP-zaščite	IP X4
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Vrsta izdelka	Energetski razdelilniki