

**Garant****Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 09T304/30**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2676 09T304/30
GTIN	4067263098171
Razred artikla	GGN

## Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Globina reza $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Vsebina	260762 HU7310
število kosov	30
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

SC.T 09T304 Zvrst HU7310

260762 HU7310