

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 120408/30**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2676 120408/30
GTIN	4067263098218
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Vsebina	260766 HU7310
Globina reza $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	30
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

SC.T 120408 Zvrst HU7310

260766 HU7310