

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 11T304/50**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2672 11T304/50
GTIN	4067263098027
Razred artikla	GGN

## Tehnični opis

Vsebina	260462 HU7310
Globina reza $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
število kosov	50
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

DC.T 11T304 Zvrst HU7310

260462 HU7310