

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 120408/50

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2676 120408/50
GTIN	4067263098225
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260766 HU7310
Globina reza a_p	0,55 - 4,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	50
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SC.T 120408 Zvrst HU7310

260766 HU7310