

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 120404/30**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2676 120404/30
GTIN	4067263098195
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Vsebina	260765 HU7310
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
število kosov	30
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

SC.T 120404 Zvrst HU7310

260765 HU7310