

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 11T304/50**

**Podatki za naročanje**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | GG2675 11T304/50 |
| GTIN                  | 4067263098126    |
| Razred artikla        | GGN              |

**Tehnični opis**

|   |   |
|---|---|
| Podajanje f                             | 0,1 - 0,3 mm/v                          |
| Vsebina                                 | 260462 HB7310                           |
| Globina reza $a_p$                      | 0,25 - 2,75 mm                          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 250 - 600 mm/min                        |
| število kosov                           | 50                                      |
| Zvrst                                   | HB7310                                  |
| Lomilec odrezkov                        | AM                                      |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

## Pribor

DC.T 11T304 Zvrst HB7310

260462 HB7310