

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 120404/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2676 120404/50
GTIN	4067263098201
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,25 - 4,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Vsebina	260765 HU7310
število kosov	50
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SC.T 120404 Zvrst HU7310

260765 HU7310