

Garant**Komplet obračalnih ploščic za struženje, za srednjo obdelavo, SCGT, Velikost/
št. kosov: 09T304/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2679 09T304/30
GTIN	4067263098256
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260762 HB7310
Globina reza a_p	0,25 - 3,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	250 - 600 mm/min
število kosov	30
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCGT09T304
Zvrst	HB7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SC.T 09T304 Zvrst HB7310

260762 HB7310