

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 11T308/50

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2675 11T308/50
GTIN	4067263098140
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,55 - 2,75 mm
Vsebina	260464 HB7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	250 - 600 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	50
Zvrst	HB7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

DC.T 11T308 Zvrst HB7310

260464 HB7310