

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 09T304/50

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2679 09T304/50
GTIN	4067263098263
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,25 - 3,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	250 - 600 mm/min
Vsebina	260762 HB7310
število kosov	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCGT09T304
Zvrst	HB7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SC.T 09T304 Zvrst HB7310

260762 HB7310