

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 09T302/30

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2676 09T302/30
GTIN	4067263098157
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,15 - 3,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vsebina	260761 HU7310
število kosov	30
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SCGT 09T302 Zvrst HU7310

260761 HU7310