

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 11T308/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2672 11T308/50
GTIN	4067263098041
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vsebina	260464 HU7310
Globina reza a_p	0,55 - 2,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
število kosov	50
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

DC.T 11T308 Zvrst HU7310

260464 HU7310