

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VBGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 160408/30**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2681 160408/30
GTIN	4067263098454
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Vsebina	261234 HU7310
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,55 - 2,5 mm
število kosov	30
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

VB.T 160408 Zvrst HU7310

261234 HU7310