

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VBGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 110304/50

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2681 110304/50
GTIN	4067263098423
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vsebina	261224 HU7310
Globina reza a_p	0,25 - 1,75 mm
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VB.T 110304 Zvrst HU7310

261224 HU7310