

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VBGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 160404/30

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2681 160404/30
GTIN	4067263098430
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,25 - 2,5 mm
Vsebina	261232 HU7310
število kosov	30
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VB.T 160404 Zvrst HU7310

261232 HU7310