

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 110301/50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2686 110301/50
GTIN	4067263098560
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Globina reza a_p	0,05 - 1,75 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Vsebina	261452 HU7310
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VCGT 110301 Zvrst HU7310

261452 HU7310