

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 120408/50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2679 120408/50
GTIN	4067263098300
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,55 - 4,25 mm
Vsebina	260766 HB7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	250 - 600 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	50
Zvrst	HB7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SC.T 120408 Zvrst HB7310

260766 HB7310