

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VBGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 110304/30**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2681 110304/30
GTIN	4067263098416
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Vsebina	261224 HU7310
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	30
Globina reza $a_p$	0,25 - 1,75 mm
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

VB.T 110304 Zvrst HU7310

261224 HU7310