

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 110302/50

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2686 110302/50
GTIN	4067263098584
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
število kosov	50
Globina reza a_p	0,15 - 1,75 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vsebina	261453 HU7310
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VCGT 110302 Zvrst HU7310

261453 HU7310