

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TCGT, HU 7310, M:
110202/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2680 110202/30
GTIN	4067263098317
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260980 HU7310
Globina reza a_p	0,15 - 2,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
število kosov	30
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	24 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	25 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	10 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	24 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	15 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

TC.T 110202 Zvrst HU7310

260980 HU7310