

**Garant****Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TCGT, HU 7310, M:  
110204/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2680 110204/50
GTIN	4067263098348
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Vsebina	260982 HU7310
Globina reza $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
število kosov	50
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	24 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	25 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	10 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	24 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	15 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

---

## Pribor

TC.T 110204 Zvrst HU7310

260982 HU7310