

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 110304/30

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2686 110304/30
GTIN	4067263098591
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	30
Vsebina	261454 HU7310
Globina reza a_p	0,25 - 1,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VC.T 110304 Zvrst HU7310

261454 HU7310