

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 160408/30

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2686 160408/30
GTIN	4067263098652
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	30
Globina reza a_p	0,55 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Vsebina	261459 HU7310
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VC.T 160408 Zvrst HU7310

261459 HU7310