

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 110304/50**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2686 110304/50
GTIN	4067263098607
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,25 - 1,75 mm
Vsebina	261454 HU7310
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
število kosov	50
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

VC.T 110304 Zvrst HU7310

261454 HU7310